

品番：EA986PR-23

品名：75mm キャスター-(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)



販売価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
カタログ価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2024/05/22 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1750ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	THH-75NHB S-12
仕様	自在ストッパー付	車輪径(D)×幅	75×38mm
耐荷重(kg)	400	取付高(H)	106mm
穴径(P)	11mm	取付ピッチ(A×B)	71×71mm
プレートサイズ(X×Y)	90×90mm	偏心(E)	25mm
材質	金具:ユニクロームメッキ仕上げ 車輪:強化ナイロン(B入)	重量	1.06kg
ベアリング入			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.