


品番：EA986PT-162

品名：150mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)



販売価格	4,060円(税抜) / 4,466円(税込)		
カタログ価格	4,060円(税抜) / 4,466円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 06:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STLS-150NRB S-2
仕様	自在(ストッパー付)	耐荷重	110kg
始動力	9.90daN	旋回始動力	29.70daN
車輪径×幅	150×32mm	全高	190mm
取付ピッチ	80×80mm(75×75mm)	プレートサイズ	102×102(厚み:4.0mm)
取付穴径	11.0mm	偏心	40mm
旋回半径	121mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:グレーゴム(ベアリング入)

旋回部、車軸部のベアリングと高反発弾性車輪の採用により、高い静寂性を実現。

旋回部のラジアルベアリングにより、スムーズな旋回性

床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

