


品番：EA986PT-172

品名：100mm キャスター(自在金具・微音タイ°)



販売価格	1,890円(税抜) / 2,079円(税込)		
カタログ価格	1,890円(税抜) / 2,079円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/08 18:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1679ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	TES-100NRC
仕様	自在	耐荷重	60kg
始動力	3.60daN	旋回始動力	25.20daN
車輪径×幅	100×27mm	取付高	122mm
取付ピッチ	82×40mm	プレートサイズ	100×58mm(厚み:3.0mm)
取付穴径	9.0mm	偏心	32mm
旋回半径	87mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:グレーゴム(ベアリング入)

旋回部、車軸部のベアリングと高反発弾性車輪の採用により、高い静寂性を実現。

旋回部のラジアルベアリングにより、スムーズな旋回性

床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

