


品番：EA986PT-203

品名：38mm キャスター(固定金具付)



販売価格	170円(税抜) / 187円(税込)		
カタログ価格	170円(税抜) / 187円(税込)		
在庫数	最新在庫: 215 (2026/07/03 11:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1677ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SKC-38EM
仕様	固定	耐荷重	20kg
始動力	1.20daN	車輪径×幅	38×18mm
全高	50mm	取付ピッチ	36×15mm
プレートサイズ	46×25mm	取付穴径	5.3mm
材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:TPゴム・グレー		

汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。

床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪を採用。
高反発弾性で、小さな力でもスムーズに走行します。

RoHS対応品

代替品

	品番 EA986PF-3 コメント 車輪径x幅38x17mm/ゴム車
---	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.