

品番：EA986PT-212

品名：32mm キャスター(自在金具付)



販売価格	170円(税抜) / 187円(税込)		
カタログ価格	170円(税抜) / 187円(税込)		
在庫数	最新在庫: 295 (2026/04/25 04:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1677ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STC-32EM
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	12kg
始動力	0.72daN	旋回始動力	3.60daN
車輪径×幅	32×14mm	全高	42mm
取付ピッチ	30×24mm	プレートサイズ	38×32mm
取付穴径	4.2mm	偏心	11mm
旋回半径	29mm	材質	金具: スチール(ユニクロメッキ) 車輪: TPゴム・グレー

汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。

床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪を採用。
高反発弾性で、小さな力でもスムーズに走行します。

RoHS対応品

代替品

品番	EA986PF-12
コメント	車輪径x幅32x14mm/ゴム車



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.