


品番：EA986PT-213

品名：38mm キャスター(自在金具付)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 230円(税抜) / 253円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 230円(税抜) / 253円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 59 (2026/04/25 03:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1677ページ                       |      |   |



#### 仕様

|       |          |         |                                 |
|-------|----------|---------|---------------------------------|
| メーカー  | ナンシン     | 型番      | STC-38EM                        |
| 仕様    | 自在ストッパー無 | 耐荷重     | 20kg                            |
| 始動力   | 1.20daN  | 旋回始動力   | 6.00daN                         |
| 車輪径×幅 | 38×18mm  | 全高      | 50mm                            |
| 取付ピッチ | 36×28mm  | プレートサイズ | 46×38mm                         |
| 取付穴径  | 5.3mm    | 偏心      | 13mm                            |
| 旋回半径  | 34mm     | 材質      | 金具:スチール(ユニクロメッキ)<br>車輪:TPゴム・グレー |

汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。

床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪を採用。  
高反発弾性で、小さな力でもスムーズに走行します。

RoHS対応品

#### 代替品

|      |                  |
|------|------------------|
| 品番   | EA986PF-13       |
| コメント | 車輪径×幅38x17mm/ゴム車 |



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.