


品番：EA986PT-22

品名：65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	1,170円(税抜)／1,287円(税込)			
カタログ価格	1,170円(税抜)／1,287円(税込)			
在庫数	最新在庫: 25 (2026/03/23 06:03現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1679ページ			



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STC-65EM S-1
仕様	自在(ストッパー付)	耐荷重	50kg
始動力	10.50daN	旋回始動力	22.50daN
車輪径×幅	65×25mm	全高	85mm
取付ピッチ	55×42mm(54×44mm)	プレートサイズ	70×58mm
取付穴径	8.8mm	偏心	25mm
旋回半径	74mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム

汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。
RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.