


品番：EA986PT-271

品名：75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
カタログ価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/03/23 07:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	STM-75VU W-3
仕様	自在ストッパー付	耐荷重	120kg
始動力	11.52daN	旋回始動力	36.00daN
車輪径×幅	75×32mm	取付高	100mm
取付ピッチ	63×63mm	プレートサイズ	81×81mm
取付穴径	9.5mm	偏心	28mm
旋回半径	89mm	材質	車輪:ウレタン(ベアリング入) 金具:スチール(ユニクロメッキ)
重量	820g		

ベアリング入

ストッパーは、車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。

各種搬送台車、メッシュパレット、各種工場設備の信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

