


品番：EA986PT-274

品名：150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	5,770円(税抜) / 6,347円(税込)		
カタログ価格	5,770円(税抜) / 6,347円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/23 07:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STM-150VU W-3
仕様	自在ストッパー付	耐荷重	300kg
始動力	18.00daN	旋回始動力	72.00daN
車輪径×幅	150×42mm	取付高	198mm
取付ピッチ	93×93mm(87×87mm)	プレートサイズ	120×120mm
取付穴径	11.0mm	偏心	45mm
旋回半径	130mm	材質	車輪:ウレタン(ベアリング入) 金具:スチール(ユニクロメッキ)
重量	2900g		

ベアリング入

ストッパーは、車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。

各種搬送台車、メッシュパレット、各種工場設備の信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

