


品番：EA986PT-275

品名：200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	8,220円(税抜) / 9,042円(税込)		
カタログ価格	8,220円(税抜) / 9,042円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/23 07:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STM-200VU W-3
仕様	自在ストッパー付	耐荷重	370kg
始動力	22.20daN	旋回始動力	77.70daN
車輪径×幅	200×42mm	取付高	250mm
取付ピッチ	115×115mm(105×105mm)	プレートサイズ	140×140mm
取付穴径	11.0mm	偏心	58mm
旋回半径	163mm	材質	車輪:ウレタン(ベアリング入) 金具:スチール(ユニクロメッキ)
重量	4900g		

ベアリング入

ストッパーは、車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。

各種搬送台車、メッシュパレット、各種工場設備の信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

