


品番：EA986PT-281

品名：100mm キャスター(自在金具付)



販売価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
カタログ価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STH-100VUH
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	350kg
始動力	31.50daN	旋回始動力	115.50daN
車輪径×幅	100×50mm	取付高	144mm
取付ピッチ	80×80mm	プレートサイズ	108×108mm
取付穴径	11mm	偏心	35mm
旋回半径	89mm	材質	金具: スチール(ユニクロメッキ) 車輪: ウレタン(B入)
重量	2.17kg		

重荷重用

ベアリング入

旋回部はダブルボールレース構造。
高負荷重下においても安定的にスムーズな旋回が可能です。

高荷重用搬送パレット、半導体製造装置、各種設備機械などに

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.