


品番：EA986PT-292

品名：130mm キャスター(固定金具付)



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/07/03 10:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SKH-130VUH
仕様	固定	耐荷重	500kg
始動力	37.50daN	車輪径×幅	130×50mm
取付高	177mm	取付ピッチ	100×56mm
プレートサイズ	137×93mm	取付穴径	11mm
材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ウレタン(B入)	重量	2.31kg
重荷重用			
ベアリング入			
搬送パレット、半導体製造装置、各種設備機械などに			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.