


品番：EA986PT-311

品名：40mm キャスター(自在金具付)



販売価格	330円(税抜) / 363円(税込)		
カタログ価格	330円(税抜) / 363円(税込)		
在庫数	最新在庫: 220 (2026/04/25 03:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1678ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	TE-40RM
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	30kg
始動力	7.65daN	旋回始動力	15.30daN
車輪径×幅	40×18mm	取付高	56mm
取付ピッチ	44×27mm	プレートサイズ	55×38mm
取付穴径	5.2mm	偏心	20mm
旋回半径	43mm	材質	車輪:ゴム 金具:スチール(ユニクロメッキ)

あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.