


品番：EA986PT-333

品名：150mm キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム)



販売価格	5,180円(税抜) / 5,698円(税込)		
カタログ価格	5,180円(税抜) / 5,698円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/08 07:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1683ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SSC-150CBC
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	163kgf
始動力	9.60daN	旋回始動力	64.80daN
車輪径×幅	150×40mm	取付高	194mm
ねじサイズ(ピッチ)	M20(2.5)	ねじ長	40mm
取付ナット部	30mm(対辺)	偏心	40mm
旋回半径	118mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム(ベアリング入)
ベアリング入り			
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.