


品番：EA986PT-338

品名：150mm キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン)



販売価格	6,420円(税抜) / 7,062円(税込)		
カタログ価格	6,420円(税抜) / 7,062円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/08 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1683ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SSC-150GNU
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	163kgf
始動力	7.20daN	旋回始動力	38.40daN
車輪径×幅	150×35mm	取付高	194mm
ねじサイズ(ピッチ)	M20(2.5)	ねじ長	40mm
取付ナット部	30mm(対辺)	偏心	40mm
旋回半径	118mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ウレタン(ベアリング入)
ベアリング入り			
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。			
RoHS対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.