


品番：EA986PT-341

品名：100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム)



販売価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
カタログ価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 22:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1683ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SSC-100VN S-2
仕様	自在ストッパー付	耐荷重	122kgf
始動力	18.00daN	旋回始動力	50.40daN
車輪径×幅	100×32mm	取付高	134mm
ねじサイズ(ピッチ)	M20(2.5)	ねじ長	40mm
取付ナット部	30mm(対辺)	偏心	30mm
旋回半径	97mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム

あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

ホイールカバー付

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

