


品番：EA986PT-342

品名：125mm キャスター-(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,030円(税抜) / 5,533円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,030円(税抜) / 5,533円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/10 23:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1683ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|----------|-------|-----------------------------------|
| メーカー | ナンシン | 型番 | SSC-125CBC S-2 |
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重 | 153kgf |
| 始動力 | 9.00daN | 旋回始動力 | 60.75daN |
| 車輪径×幅 | 125×38mm | 取付高 | 168mm |
| ねじサイズ(ピッチ) | M20(2.5) | ねじ長 | 40mm |
| 取付ナット部 | 30mm(対辺) | 偏心 | 35mm |
| 旋回半径 | 188mm | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム(ベアリング入) |

ベアリング入り

あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

