

品番 : EA986PT-346

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ウレタン




販売価格	4,470円(税抜) / 4,917円(税込)		
カタログ価格	4,470円(税抜) / 4,917円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/17 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1683ページ		



耐荷重
122 kg

↓



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SSC-100GNU S-2
仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅(mm)	100×30
取付高(H)mm	134	ねじサイズ(ピッチ)	M20×40(2.5)
耐荷重(kg)	122	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ウレタン
RoHS対応品			
ペアリング入り			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.