

品番：EA986PT-42

品名：125mm キャスター(自在金具付)



販売価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
カタログ価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/23 09:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1683ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STC-125CNC
仕様	自在	耐荷重	150kg
始動力	18.00daN	旋回始動力	60.75daN
車輪径×幅	125×38mm	全高	165mm
取付ピッチ	80×80mm(75×75mm)	プレートサイズ	102×102mm
穴径	11mm	偏心	35mm
旋回半径	101mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム

汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。

旋回部がダブルボールレース構造になっており、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長期間維持します。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.