


品番：EA986PT-43

品名：150mm キャスター(自在金具付)



販売価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
カタログ価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/23 09:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1683ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	STC-150CNC
仕様	自在	耐荷重	160kg
始動力	19.20daN	旋回始動力	64.80daN
車輪径×幅	150×40mm	全高	190mm
取付ピッチ	80×80mm(75×75mm)	プレートサイズ	102×102mm
穴径	11mm	偏心	40mm
旋回半径	118mm	材質	金具: スチール(ユニクロメッキ) 車輪: ゴム

汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。

旋回部がダブルボールレース構造になっており、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長期間維持します。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.