


品番：EA986PT-505

品名：150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,140円(税抜) / 6,754円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,140円(税抜) / 6,754円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2024/05/15 03:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1747ページ                      |      |   |



#### 仕様

|            |                                    |         |                  |
|------------|------------------------------------|---------|------------------|
| メーカー       | ナンシン                               | 型番      | SU-SKC-150NB     |
| 仕様         | 固定                                 | 材質      | 金具:ステンレス、車輪:ナイロン |
| 用途         | 食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドロー台車等の搬送機器。 | 入数      | 1                |
| サイズ(mm)    | 車輪径:150<br>幅:35<br>全高:190          | 耐荷重(kg) | 163              |
| 穴径(P)      | 11.0mm                             | X×Y     | 140×80mm         |
| A×B(A'×B') | 112×53(100×56)mm                   |         |                  |

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

エラストマー車輪は耐水性、耐薬品性、対候性に優れ、ソフトにスムーズに走行する特徴があります。

ベアリング入り

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.