品番: EA986PT-512

品名: 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	2,510円 (税抜)/ 2,761円(税込)				
カタログ価 格	2,510円(税抜)/2,761円(税込)				
在庫数	最新在庫: 24 (2025/11/12 07:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1730ページ				





仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-75NM
仕様	自在ストッパー無	材質	金具:ステンレス、車輪:ナイロン
用途	食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、 ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。	入数	1
サイズ(mm)	車輪径:75 幅:25 全高:93	耐荷重(kg)	82
穴径(P)	8.8mm	X×Y	70×58m
$A \times B(A' \times B')$	55×42mm		

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

エラストマー車輪は耐水性、耐薬品性、対候性に優れ、ソフトにスムーズに走行する特徴があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.