品番: EA986PT-514

品名: 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	8,850円(税抜)/9,735円(税込)				
カタログ価 格	8,850円(税抜)/9,735円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/12 05:43現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1730ページ				





仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-125NB
仕様	自在ストッパー無	材質	金具:ステンレス、車輪:ナイロン
用途	食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、 ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。	入数	1
サイズ(mm)	車輪径:125 幅:35 全高:165	耐荷重(kg)	153
穴径(P)	11.0mm	X×Y	102×102mm
$A \times B(A' \times B')$	80×80(75×75)mm		

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

エラストマー車輪は耐水性、耐薬品性、対候性に優れ、ソフトにスムーズに走行する特徴があります。

ベアリング入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.