


品番：EA986PT-515

品名：150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,800円(税抜) / 9,680円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,800円(税抜) / 9,680円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/07/08 06:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1681ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------------|---------|--|
| メーカー | ナンシン | 型番 | SU-STC-150NB |
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 耐荷重 | 160kg |
| 始動力 | 4.80daN | 旋回始動力 | 33.60daN |
| 車輪径×幅 | 150×35mm | 取付高 | 190mm |
| 取付ピッチ | 80×80mm(75×75mm) | プレートサイズ | 102×102mm |
| 取付穴径 | 11mm | 偏心 | 40mm |
| 旋回半径 | 119mm | 材質 | 金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ナイロン・白(ベアリング入り) |

キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

ベアリング入り

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.