


品番 : EA986PT-515

品名 : 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/17 02:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-150NB
仕様	自在ストッパー無	材質	金具:ステンレス、車輪:ナイロン
入数	1	サイズ(mm)	車輪径:150 幅:35 全高:190
耐荷重(kg)	163	穴径(P)	11.0mm
XXY	102×102mm	A×B(A'×B')	80×80(75×75)mm

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。鋳を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

エラストマー車輪は耐水性、耐薬品性、対候性に優れ、ソフトにスムーズに走行する特徴があります。

ペアリング入り

用途	食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。		
----	-------------------------------------	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.