


品番 : EA986PT-522

品名 : 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)



販売価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
カタログ価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/17 02:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-75NM S-12
仕様	自在ストッパー付	材質	金具:ステンレス、車輪:ナイロン
サイズ(mm)	車輪径×幅:75×25 全高:93	耐荷重(kg)	82
穴径(P)	8.8mm	XXY	70×58mm
A×B(A'×B')	55×42mm	用途	食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、 ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.