


品番：EA986PT-524

品名：125mm キャスター-(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)



販売価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
カタログ価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/08 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



モデルチェンジ内容 26/03/11 ストッパーの位置変更。旧:前面、新:サイド(No.57 9025)

仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-125NB S-2
仕様	自在ストッパー付	耐荷重	150kg
始動力	4.50daN	旋回始動力	31.50daN
車輪径×幅	125×35mm	取付高	165mm
取付ピッチ	80×80mm(75×75mm)	プレートサイズ	102×102mm
取付穴径	11mm	偏心	35mm
旋回半径	123mm	材質	金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ナイロン・白(ベアリング入り)

キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

ベアリング入り

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

