


品番：EA986PT-525

品名：150mm キャスター-(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,300円(税抜) / 11,330円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,300円(税抜) / 11,330円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/07/08 07:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1681ページ                      |      |   |



モデルチェンジ内容 26/03/11 ストッパーの位置変更。旧:前面、新:サイド(No.57 9025)

#### 仕様

|       |                  |         |  |
|-------|------------------|---------|--|
| メーカー  | ナンシン             | 型番      | SU-STC-150NB S-2                       |
| 仕様    | 自在ストッパー付         | 耐荷重     | 160kg                                  |
| 始動力   | 4.80daN          | 旋回始動力   | 33.60daN                               |
| 車輪径×幅 | 150×35mm         | 取付高     | 190mm                                  |
| 取付ピッチ | 80×80mm(75×75mm) | プレートサイズ | 102×102mm                              |
| 取付穴径  | 11mm             | 偏心      | 40mm                                   |
| 旋回半径  | 127mm            | 材質      | 金具:ステンレス(SUS304)<br>車輪:ナイロン・白(ベアリング入り) |

キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

ベアリング入り

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

