


品番：EA986PT-531

品名：65mm キャスター(固定金具・ステンレス製)



販売価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
カタログ価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2025/07/14 16:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1730ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-SKC-65GNU
仕様	固定	材質	金具:ステンレス 車輪:ウレタン
耐荷重(kg)	70	サイズ(mm)	車輪径:65 幅:25 全高:85
入数	1	穴径(P)	8.8mm
X×Y	70×47mm	A×B(A'×B')	55×28mm
用途	食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドロー台車等の搬送機器。		

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

エラストマー車輪は耐水性、耐薬品性、対候性に優れ、ソフトにスムーズに走行する特徴があります。

代替品

	品番 EA986PT-532 コメント 車輪径x幅:75x25mm/ナ10台車
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.