


品番：EA986PT-531

品名：65mm キャスター(固定金具・ステンレス製)



販売価格	1,960円(税抜) / 2,156円(税込)		
カタログ価格	1,960円(税抜) / 2,156円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/07/08 07:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-SKC-65GNU
仕様	固定	耐荷重	70kg
始動力	10.50daN	車輪径×幅	65×25mm
取付高	85mm	取付ピッチ	55×28mm
プレートサイズ	70×47mm	取付穴径	8.8mm
材質	金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン		

キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

RoHS対応品

代替品

	品番 EA986PT-532 コメント 車輪径x幅:75x25mm/ナ10の車
--	--

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.