


品番：EA986PT-532

品名：75mm キャスター(固定金具・ステンレス製)



販売価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
カタログ価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
在庫数	最新在庫: 36 (2025/11/12 00:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1730ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-SKC-75GNU
仕様	固定	材質	金具:ステンレス 車輪:ウレタン
用途	食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドロー台車等の搬送機器	入数	1
サイズ(mm)	車輪径:75 幅:27 全高:93	耐荷重(kg)	80
穴径(P)	8.8mm	X×Y	70×47mm
A×B(A'×B')	55×28mm		

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

エラストマー車輪は耐水性、耐薬品性、対候性に優れ、ソフトにスムーズに走行する特徴があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.