


品番：EA986PT-533

品名：100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)



販売価格	5,770円(税抜) / 6,347円(税込)		
カタログ価格	5,770円(税抜) / 6,347円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/08 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-SKC-100GNU
仕様	固定	耐荷重	120kg
始動力	7.92daN	車輪径×幅	100×30mm
取付高	130mm	取付ピッチ	90×50mm(80×45mm)
プレートサイズ	110×70mm	取付穴径	10.5mm
材質	金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン(ベアリング入)		

キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

ベアリング入り

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.