品番: EA986PT-535

品名: 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)



販売価格	9,820円(税抜)/10,802円(税込)				
カタログ価 格	9,820円(税抜)/10,802円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/11 22:16現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1730ページ				





仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-SKC-150GNU
仕様	固定	材質	金具:ステンレス 車輪:ウレタン・(B 入)
用途	食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、 ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器	入数	1
サイズ(mm)	車輪径:150 幅:35 全高:190	耐荷重(kg)	160
穴径(P)	11.0mm	XXY	140×80mm
A×B(A'×B')	112×53(100×56)mm		

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

エラストマー車輪は耐水性、耐薬品性、対候性に優れ、ソフトにスムーズに走行する特徴があります。

ベアリング入り

株式会社エスコ