品番: EA986PT-541

品名:65mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	3,030円(税抜)/3,333円(税込)				
カタログ価格	3,030円(税抜)/3,333円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/11 22:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1730ページ				





## 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-65GNU
材質	金具:ステンレス 車輪:ウレタン	仕様	自在ストッパー無
サイズ(mm)	車輪径:65 幅:25 全高:85	入数	1
耐荷重(kg)	70	用途	食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、 ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
穴径(P)	8.8mm	X×Y	70×58mm
A×B(A'×B')	55×42mm		

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

エラストマー車輪は耐水性、耐薬品性、対候性に優れ、ソフトにスムーズに走行する特徴があります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.