


品番：EA986PT-545

品名：150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/07/08 07:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-150GNU
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	160kg
始動力	7.20daN	旋回始動力	38.40daN
車輪径×幅	150×35mm	取付高	190mm
取付ピッチ	80×80mm(75×75mm)	プレートサイズ	102×102mm
取付穴径	11mm	偏心	40mm
旋回半径	119mm	材質	金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ウレタン(ベアリング入り)

キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

ベアリング入り

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.