


品番 : EA986PT-555

品名 : 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)



販売価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 00:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



カタログ訂正

26/01/15 ●ストッパーはサイドに付いています。画像はウェブカタログ画像参照ください。(NO.57 963)

仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-150GNU S-2
仕様	自在ストッパー付	材質	金具:ステンレス 車輪:ウレタン
用途	食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。	入数	1
サイズ(mm)	車輪径:150 幅:35 全高:190	耐荷重(kg)	160
穴径(P)	11.0mm	XXY	102×102mm
A×B(A'×B')	80×80(75×75)mm		

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

ペアリング入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

