


品番：EA986PT-801

品名：50mm キャスター(自在金具・ネジ 式・ステンレス製)



販売価格	1,480円(税抜)／1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜)／1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 62 (2026/03/11 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1678ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-SR-50NM
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	40kg
始動力	4.20daN	旋回始動力	8.40daN
車輪径×幅	50×20mm	取付高	67mm
ねじサイズ(ピッチ)	M12(1.75)	ねじ長	14mm
取付ナット部	19mm(対辺)	偏心	22mm
旋回半径	45mm	材質	金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ナイロン・白
キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。			
RoHS対応品			

代替品

	品番 EA986PT-802 コメント 車輪径x幅:65x20mm/ナイロン車
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.