品番: EA986PT-801

品名:50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)



販売価格	1,650円(税抜)/1,815円(税込)				
カタログ価 格	1,650円(税抜)/1,815円(税込)				
在庫数	最新在庫: 62 (2025/11/10 03:27現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1726ページ				





仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-SR-50NM
仕様	自在ストッパー無	サイズ(mm)	車輪径(D)×幅:50×20 取付高(H):67 ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
材質	金具:ステンレス、車輪:ナイロン	耐荷重(kg)	40
ステム長(L)	14mm	偏心(E)	22mm

代替品



品番 EA986PT-802

コメント 車輪径x幅:65x20mm/ナイロン車

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.