


品番：EA986PT-803

品名：75mm キャスター-(自在金具・衞式・ステンレス製)



販売価格	1,810円(税抜) / 1,991円(税込)		
カタログ価格	1,810円(税抜) / 1,991円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/12 00:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1678ページ		



#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-SEL-75NL
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	50kg
始動力	5.25daN	旋回始動力	10.50daN
車輪径×幅	75×20mm	取付高	97mm
ねじサイズ(ピッチ)	M12(1.75)	ねじ長	14mm
取付ナット部	21mm(対辺)	偏心	30mm
旋回半径	72mm	材質	金具:ステンレス(SUS304) 車輪:ナイロン・白

キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.