


品番：EA986PT-804

品名：100mm キャスター-(自在金具・衽式・ステンレス製)



販売価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
カタログ価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2025/05/05 04:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1726ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-SM-100NM
仕様	自在ストッパー無	サイズ(mm)	車輪径(D)×幅:100×25 取付高(H):123 ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
材質	金具:ステンレス、車輪:ナイロン	耐荷重(kg)	65
ステム長(L)	25mm	偏心(E)	33mm

代替品

	品番 EA986TE-12 コメント ウレタンエラストマー製
--	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.