品番: EA986PT-814

品名:100mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)



販売価格	<b>5,510円</b> (税抜)/ 6,061円(税込)				
カタログ価 格	5,510円(税抜)/6,061円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>16</b> (2025/11/09 22:07現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1726ページ				





## 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-SM-100NM S-2
仕様	自在ストッパー付	サイズ(mm)	車輪径(D)×幅:100×25 取付高(H):123 ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
材質	金具:ステンレス、車輪:ナイロン	耐荷重(kg)	65
ステム長(L)	25mm	偏心(E)	33mm

## 代替品



**品番** EA986TE-17 **コメント** ウレタンエラストマー製

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.