


品番：EA986PT-831

品名：40mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用)



販売価格	510円(税抜)／ 561円(税込)		
カタログ価格	510円(税抜)／561円(税込)		
在庫数	最新在庫: 93 (2025/11/11 22:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1727ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	GR-40RM
仕様	自在ストッパー無	車輪径(D)×幅	40×18mm
耐荷重(kg)	30	取付高(H)	59mm
ステム径(T)	16mm	ステム長(L)	40mm
偏心(E)	20mm	取付ナット部	対辺:17mm
材質	金具:クロームメッキ仕上げ 車輪:ゴム		
パイプ用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.