


品番：EA986PT-843

品名：40mm/22mm キャスター-(自在金具・ブレーキ付・ハ°イ°用



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 655円(税抜)／ 721円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 655円(税抜)／721円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 96 (2025/11/10 01:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1727ページ                       |      |   |



仕様

|         |                        |          |             |
|---------|------------------------|----------|-------------|
| メーカー    | ナンシン                   | 型番       | GR-40RM S-1 |
| 仕様      | 自在ストッパー付               | 車輪径(D)×幅 | 40×18mm     |
| 耐荷重(kg) | 30                     | 取付高(H)   | 59mm        |
| ステム径(T) | 22mm                   | ステム長(L)  | 40mm        |
| 偏心(E)   | 20mm                   | 取付ナット部   | 対辺:17mm     |
| 材質      | 金具:クロームメッキ仕上げ<br>車輪:ゴム |          |             |
| パイプ用    |                        |          |             |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.