


品番：EA986PW-75

品名：75mm キャスター(自在金具・低床超重荷重)



販売価格	6,300円(税抜)／6,930円(税込)		
カタログ価格	6,300円(税抜)／6,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/12 15:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1685ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	STH-75GNB
仕様	自在ストッパー無	耐荷重	600kg
始動力	5.40daN	旋回始動力	19.30daN
車輪径×幅	75×45mm	全高	106mm
取付穴ピッチ	80×80mm(78×78mm)	プレートサイズ	100×100mm
取付穴径	11.0mm	偏心	14mm
旋回半径	55mm	材質	金具:スチール(電着塗装・黒色) 車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
耐熱温度	80℃	重量	1390kg
ベアリング入			
車輪径が小径でありながら、高い耐荷重性能を実現			
コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。			
歪みの少ない強化車輪で、長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形せず滑らかな走行感を維持します。			
コンピューターサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等に			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.