


品番：EA986PX-65

品名：65mm キャスタ-(自在金具・低床重荷重・ブレーキ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,210円(税抜) / 6,831円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,210円(税抜) / 6,831円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/03 11:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1685ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------|---------|---|
| メーカー | ナンシン | 型番 | STH-65GNB S-12 |
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重 | 600kg |
| 始動力 | 2.60daN | 旋回始動力 | 13.20daN |
| 車輪径×幅 | 65×45mm | 全高 | 92mm |
| 取付穴ピッチ | 80×80mm(78×78mm) | プレートサイズ | 100×100mm |
| 取付穴径 | 11.0mm | 偏心 | 14mm |
| 旋回半径 | 89mm | 材質 | 金具: スチール(電着塗装・黒色) 車輪: 強化ナイロン(ベアリング入) |
| 耐熱温度 | 100℃ | 重量 | 1430g |

ベアリング入

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径が小径でありながら、高い耐荷重性能を実現

コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。

歪みの少ない強化車輪で、長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形せず滑らかな走行感を維持します。

コンピューターサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.