品番: EA986RA-305

品名:50mm 戸車(重量用·V型·コ型兼用)



| 販売価格 | 1,540円 (税抜)/ 1,694円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 1,540円(税抜)/1,694円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/09 22:14現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1750ページ | | | | |







仕様

| メーカー | ヤボシ | 型番 | К50Н |
|---------|------------------------------|-------|------------|
| 耐荷重(2個) | 180kg | 戸車形状 | V·□兼用型 |
| 材質 | 枠:鉄SPH(クロメートメッキ仕上げ)、 車:鋳鉄 | ベアリング | 密閉型ベアリング入り |
| サイズA | 50mm | サイズB | 86mm |
| サイズD | 114mm | サイズF | 55mm |
| サイズG | 27.9mm | 使用ボルト | M10×35 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.