


品番 : EA986RD-50

品名 : 50mm/ 200kg 戸車(防音・V型)



販売価格	5,330円(税抜) / 5,863円(税込)		
カタログ価格	5,330円(税抜) / 5,863円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 03:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		



カタログ訂正

26/05/08 耐荷重の訂正。誤:100kg、正:200kg(No.57 9025)

#### 仕様

メーカー	ヨコヅナ	型番	JMS-0505
車輪径	50mm	枠全長	110mm
取付ピッチ	88mm	取付高	54mm
枠厚	2.5mm	耐荷重(2個使用)	200kg
材質	車:MCナイロン(樹脂) 枠:ステンレス(SUS304)	重量	215g
入数	1個		
V(溝V)型			
ベアリング入り			
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。			
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。			
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などに			
RoHS対応品			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.