

品番：EA986RD-50

品名：50mm/ 100kg 戸車(防音・V型)



販売価格	5,330円(税抜) / 5,863円(税込)		
カタログ価格	5,330円(税抜) / 5,863円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 07:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		



仕様

メーカー	ヨコヅナ	型番	JMS-0505
材質	車:MCナイロン、枠:ステンレス (SUS304)	枠厚	2.5mm
耐荷重(2個使用)	100kg	サイズA(mm)	50
サイズB(mm)	88	サイズD(mm)	110
サイズF(mm)	54	サイズG(mm)	26
用途	門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 etc.		

V型

1個価格

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。

鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.