

品番 : EA986RD-60

品名 : 60mm/ 320kg 戸車(防音・V型)



販売価格	7,620円(税抜) / 8,382円(税込)		
カタログ価格	7,620円(税抜) / 8,382円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 02:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		



カタログ訂正 26/05/08 耐荷重の訂正。誤:150kg、正:320kg(No.57 9025)

仕様

メーカー	ヨコヅナ	型番	JMS-0605
車輪径	60mm	枠全長	120mm
取付ピッチ	98mm	取付高	65mm
枠厚	3mm	耐荷重(2個使用)	320kg
材質	車:MCナイロン(樹脂) 枠:ステンレス(SUS304)	重量	350g
入数	1個		
V(溝V)型			
ベアリング入り			
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。			
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。			
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などに			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.