


品番：EA986RG-130H

品名：30mm 戸車(平型・耐衝撃性特殊ナイロン)



販売価格	155円(税抜) / 171円(税込)		
カタログ価格	155円(税抜) / 171円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/04 19:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



仕様

メーカー	ヨコヅナ	型番	LPM-0302
特長	車の内側にポリアセタールを使用しています。 耐油性・耐摩擦性に優れています。	用途	一般住宅に適しています。
材質	枠(SPCC、MFZn II -Cメッキ)、車(耐衝撃性特殊ナイロン)	耐荷重(2個)	20kg
サイズA	69mm	サイズB	59mm
サイズD	30mm	サイズE	7mm
サイズG	14mm		

耐衝撃性特殊ナイロンとは
強靱であり、特に耐衝撃性に優れています。
表面硬度が大きいため、摩擦係数が小さく、耐摩耗性、自己潤滑性に優れている。
振動吸収能力が大きく、防音効果もある。
耐薬品性に優れており、特に有機溶剤、油に強い。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.